



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20489

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레이저

OKF; OUF

OKF

광화이버 레이저

[mm]

20

OUF

광화이버 레이저

[mm]

20

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M6

총길이

[mm]

300

최소 탄성반경

[mm]

20

화이버 재질

아크릴

화이버 헤드 재질

스텐레스 (1.4305 / 303)

화이버 피복 재질

금속 실리콘

비고

포장당

1 갯수