


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

동작원리

투과형 센서

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OIF

## OIF

광화이버 레인지

[mm]

80

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

## 기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

3

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

30

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

화이버 피복 재질

PVC

# E20261



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-E3/2M

| 액세서리  |        |
|-------|--------|
| 구성 부품 | E20105 |
| 비고    |        |
| 포장당   | 1 갯수   |