




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



**어플리케이션**

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

**범위**

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
---------------------	-----

**OIF**

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

**작동 조건**

주변온도 [°C]	-20...80
-----------	----------

**기계적 데이터**

감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	6
총길이 [mm]	1000
최소 탄성반경 [mm]	30
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC

# E20289



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-E6/1M

### 비고

포장당

1 갯수

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)