E20311


광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-R6/1M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20223

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OIF
OIF		
광화이버 레인지	[mm]	40
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
감지부 버전		ㄱ자형
총길이	[mm]	1000
최소 탄성반경	[mm]	30
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄

E20311

광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-R6/1M

비고	
포장당	1 갯수