


광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-M8/3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20313

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

45

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M8

총길이

[mm]

3000

최소 탄성반경

[mm]

30

재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

E20312



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-M8/3M

화이버 피복 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수