




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

56

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

감지부 버전

ㄱ자형

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

30

재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

화이버 피복 재질

PVC

비고

포장당

1 갯수