




광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-E6/2m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
OIF	
광화이버 레인지	[mm] 32
작동 조건	
주변온도	[°C] -20...80
기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 직경	[mm] 6
총길이	[mm] 2000
최소 탄성반경	[mm] 30
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC

E20316



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-E6/2m

비고	
포장당	1 갯수