


E20335



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-R3/4m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리: 투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OIF

OIF

광화이버 레인지 [mm]: 51

작동 조건

주변온도 [°C]: -20...80

기계적 데이터

감지부 버전		ㄱ자형
총길이 [mm]		4000
최소 탄성반경 [mm]		30
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC

비고

포장당: 1 갯수