




## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-E3/4m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

동작원리: 투과형 센서

### 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OIF

### OIF

광화이버 레인지 [mm]: 51

### 작동 조건

주변온도 [°C]: -20...80

### 기계적 데이터

감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	3
총길이 [mm]	4000
최소 탄성반경 [mm]	30
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC

# E20338



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-E3/4m

### 비고

포장당

1 갯수

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)