




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-R4/2,5M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OKF; OUF
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	28
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	28
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
감지부 버전		┐자형
감지부 직경	[mm]	4
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	2500
최소 탄성반경	[mm]	20
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리

E20355



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-R4/2,5M

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수