




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OKF; OUF
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	85
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	85
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
감지부 버전		일자형
감지부 직경	[mm]	2,5
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	2500
최소 탄성반경	[mm]	10
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리

E20359



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수