


## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-A-R3/2m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20366

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 어플리케이션

동작원리

투과형 센서

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF

## OKF

광화이버 레인지

[mm]

96

## OUF

광화이버 레인지

[mm]

96

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

## 기계적 데이터

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

3

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

2000

# E20365



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-A-A-R3/2m

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| 최소 탄성반경   | [mm]     | 20 |
| 재질        | 어댑터: ABS |    |
| 화이버 재질    | 유리       |    |
| 화이버 헤드 재질 | 알루미늄     |    |
| 화이버 피복 재질 | 알루미늄     |    |
| 비고        |          |    |
| 포장당       | 1 갯수     |    |