




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리	직접 반사형 센서	
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해	
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OGF	
OGF		
광화이버 레인지	[mm]	15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
무게	[g]	50,2
감지부 버전	일자형	
감지부 스레드	M6	
감지부 길이	[mm]	35
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		
재질	어댑터: PPE	

E20383



광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-P-A-M6

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M6, 스텐레스 톱니 잠금 와셔: 2
비고	
포장당	1 갯수