




단종제품



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OGF
---------------------	-----

OGF

광화이버 레인지	[mm]	12
----------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...80
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	59,4
감지부 버전		ㄱ자형
감지부 직경	[mm]	5
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		①
재질		어댑터: PPE

E20384



광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-P-A-R5

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	마운팅 클램프:, E10221
비고	
포장당	1 갯수