




광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-A-A-M6

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OGF
OGF		
광화이버 레인지	[mm]	15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
무게	[g]	0,055
감지부 버전		일자형
감지부 스레드		M6
감지부 길이	[mm]	25
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		⓪
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리

E20385



광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-A-A-M6

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
비고	
포장당	1 갯수