


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OGF

OGF

광화이버 레인지

[mm]

12

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

기계적 데이터

무게

[g]

0,061

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

5

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

20; (고정 설비함)

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PPE

화이버 재질

유리

E20386



광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-A-A-R5

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	마운팅 클램프:, E10221
비고	
포장당	1 갯수