


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

동작원리

투과형 센서

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한  
레인지

OGF

## OGF

광화이버 레인지

[mm]

80

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

## 기계적 데이터

무게

[g]

0,074

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

4

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

20; (고정 설비함)

섬유(파이버) 배열



재질

어댑터: PPE

화이버 재질

유리

# E20390



## 투과형 센서를 통한 광화이버

FE-18-A-A-R4

|           |        |
|-----------|--------|
| 화이버 헤드 재질 | 알루미늄   |
| 화이버 피복 재질 | 알루미늄   |
| 액세서리      |        |
| 구성 부품     | E20103 |
| 비고        |        |
| 포장당       | 1 갯수   |