


E21010



케이블 글랜드

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
------	------	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	12,2
크기	[mm]	M20 x 1,5
스레드 지정		M20 x 1,5
재질		하우징: PA 흑색; 씰링: CR
길이	[mm]	38

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------