

E21037




광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-M-V-M6/1,2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: E21038 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OB5030
OB50	
광화이버 레인지 [mm]	35
작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...150
기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
총길이 [mm]	1200
최소 탄성반경 [mm]	20
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	금속 실리콘
비고	
포장당	1 갯수

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대안 품목: E21038 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오! - 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!