


E21039



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-M-V-M6/3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리: 직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OB5030

OB50

광화이버 레인지 [mm]: 26

작동 조건

주변온도 [°C]: -20...150

기계적 데이터

감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	45
총길이 [mm]	3000
최소 탄성반경 [mm]	20
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	금속 실리콘

E21039



광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-M-V-M6/3M

비고	
포장당	1 갯수