
E21040

광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-M-V-M6/5M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OB5030
OB50		
광화이버 레인지	[mm]	8
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...150
기계적 데이터		
감지부 버전		일자형
감지부 스레드		M6
감지부 길이	[mm]	45
총길이	[mm]	5000
최소 탄성반경	[mm]	20
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘

E21040

광화이버 직접 반사형 센서

FT-11-M-V-M6/5M

비고	
포장당	1 갯수