


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-W-M6/5M



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

14

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...150

기계적 데이터

무게

[g]

278,5

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M6

감지부 길이

[mm]

35

총길이

[mm]

5000

최소 탄성반경

[mm]

45

섬유(파이버) 배열



전선 심의 지름

[mm]

1,6

광화이버 직경

[mm]

0,05

E21155



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-W-M6/5M

외부 직경	[mm]	5,4
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
비고		
포장당		1 갯수