


E21248



거리 센서용 냉각 박스 및 보호 하우징

COOLING BOX O1D



어플리케이션	
디자인	타입용 활성화된 냉각 시스템이 있는 보호 하우징 O1D
정격압력	[bar] 10
작동 조건	
주변온도	[°C] -10...180
기계적 데이터	
무게	[g] 1270,5
크기	[mm] 112 x 70 x 108
재질	하우징: 알루미늄 무색 알루미늄 도금; 커버: 알루미늄 흑색 알루미늄 도금 합; 전면 틀: 알루미늄 흑색 알루미늄 도금; 정면 렌즈: 물위에 뜨는 유리; 케이 블 글랜드: 황동 니켈도금; 노즐: 황동 니켈도금; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)

E21248



거리 센서용 냉각 박스 및 보호 하우징
COOLING BOX O1D

액세서리	
구성 부품	소켓 헤드 나사: 2 x M4 x 45 육각형 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
다이아그램 및 그래프	