




광화이버용 어댑터
ADAPTER FOR FIBER OPTICS



어플리케이션		
디자인		광화이버용 M11
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
기계적 데이터		
무게	[g]	30,9
총길이	[mm]	450; (구성가능)
최소 탄성반경	[mm]	30
섬유(파이버) 배열		⊙
전선 심의 지름	[mm]	1,0
외부 직경	[mm]	2,2
재질		어댑터: ABS; PPE; POM
화이버 재질		PMMA
화이버 피복 재질		PE
액세서리		
액세서리 (옵션)		광화이버용 절단기구, E20600
비고		
포장당		1 갯수