
E2M205

비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블







어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인		비디오 출력을 가진 카메라 O2M20x
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-4585
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	830
재질		하우징: PVC; 씰링: EPDM
너트 재질		PVC
비고		
포장당		1 갯수
저기저 어건		

전기적 연결

케이블: 16 m, PVC, 흑색, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

전기적 연결 - 플러그

커넥터: $1 \times M16$, 일자형; 코딩: A; 잠금: PVC; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



E2M205


비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블

CONNECTION CABLE M16 16M



전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M16, 일자형; 코딩: A; 잠금: PVC; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

