


E2M205



비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블

CONNECTION CABLE M16 16M



어플리케이션	
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	비디오 출력을 가진 카메라 O2M20x
실리콘을 사용하지 않음	yes
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 60 DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4
작동 조건	
주변온도 [°C]	-45...85
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
무게 [g]	858,5
재질	하우징: PVC; 씰링: EPDM
너트 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 16 m, PVC, 흑색, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm ² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm ² / AWG 26	
전기적 연결 - 플러그	
커넥터: 1 x M16, 일자형; 코딩: A; 잠금: PVC; 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm	

E2M205




비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블

CONNECTION CABLE M16 16M

전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M16, 일자형; 코딩: A; 잠금: PVC; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

