


E2M232



두개 아날로그 비디오 입력을 보유한 모니터

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



어플리케이션

어플리케이션 2개까지의 O2M2xx / O3M2xx 카메라 타입용 모니터

전기적 데이터

동작 전압 [V]	12...32 DC; ($\pm 10\%$)
과 전압 제어장치	yes
카메라 전원 공급 [mA]	2000; ($\pm 10\%$)

입력

비디오 입력 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

출력

아날로그 전류 출력 [mA] ...2000; ($\pm 10\%$)

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
저장온도 [°C]	-40...125
보관 습도 [%]	< 75; (상대 습도)
품질 수명 [MON]	24
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	15,3 G(rms) 주파 영역 24...2000 Hz
	PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

E2M232



두개 아날로그 비디오 입력을 보유한 모니터

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

기계적 데이터	
무게	[g] 1342,1
재질	하우징: ABS 흑색; 고정: 알루미늄 흑색
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이 타입	컬러 디스플레이
디스플레이 크기	7"
비고	
비고	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
포장당	1 갯수
전기적 연결 - 소켓	
케이블: 2 m	
커넥터: 2 x M16; 코딩: A	
	


E2M232



두개 아날로그 비디오 입력을 보유한 모니터

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

연결부



RD:	L+
WH:	L-
BU:	카메라 1 활성화하기
BN:	카메라 2 활성화하기
WH/YE:	카메라 3 활성화하기
GY:	카메라 4 활성화하기 회전 속도계
YE:	핸드 브레이크

1	동축 케이블 코어 비디오 신호
2	동축 스크린 비디오 GND
3	U+
4	0 V