


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	12 DC; (±1,5V)
과 전압 제어장치		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...125
보관 습도	[%]	< 75; (상대 습도)
품질 수명	[MON]	24
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	149
재질		하우징: ABS 흑색
액세서리		
구성 부품		보호 커버
비고		
포장당		1 갯수

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

전기적 연결 - 소켓

커넥터: M16; 코딩: A



C1...3

1	동축 케이블 코어 비디오 신호
2	동축 스크린 비디오 GND
3	U+
4	0 V

전기적 연결 - 플러그

커넥터: M16; 코딩: A



MON

1	동축 케이블 코어 비디오 신호
2	동축 스크린 비디오 GND
3	사용되지 않음
4	사용되지 않음