


E2M251



멀티뷰 박스 e2M250용 연결 케이블

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬
디자인	MultiViewBox 연결용 E2M250

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 DC
-----------	---------

작동 조건

주변온도 [°C]	-45...85
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	322,8
재질	하우징: 아연 주조합; 실링: PBT
너트 재질	아연 주조합
적합한 연결사슬	yes
적합한 연결사슬	고정설치 위한 굴곡 반경 ≥ 100 mm

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 3,85 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, \varnothing 6 mm; 7 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M16, 일자형; 코딩: A; 잠금: 아연 주조합



1	12 / 24 V DC 적색
2	GND 흰색
3	IN 1 청색
4	IN 2 갈색
5	IN 3 흰색 / 황색
6	IN 4 회색
7	사용되지 않음
8	사용되지 않음