


E2M252



전선연결이 가능한 소켓

WIRABLE SOCKET M16 8P



어플리케이션		
디자인		MultiViewBox 연결용 E2M250
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-45...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	36,9
재질		하우징: 아연 주조합; 씰링: PBT
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널:		
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M16, 일자형; 잠금: 아연 주조합		