


E30406



전압 변환기

VOLTAGE CONVERTER



전기적 데이터

정격전압 DC	[V]	9...27
전류소모	[mA]	< 500
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

출력

쇼트방지	yes
------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 40

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 커플링 집게
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V (0,15...80 MHz)

기계적 데이터

무게	[g]	151
재질		PBT-GF20
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 소켓

케이블: 1 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)

E30406




전압 변환기

VOLTAGE CONVERTER

전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 플러그

케이블: 1 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)