


프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 가스킷 (gasket)
2 O 링

어플리케이션

어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	300

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	61,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	M18 x 1,5 나사 내면홀
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2
삽입 깊이 [mm]	21; (측정장치 SID, SFD, TN)

액세서리

구성 부품	O 링: 1, 플루오르 탄성고무 (FKM)
	O 링: 1, EPDM
	가스킷 (gasket): 1, 플루오르 탄성고무 (FKM)

비고

포장당	1 갯수
-----	------