


E30447



배선가능한 밸브 커넥터
VALVE PLUG TYPE A



1 씰링



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...125
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	32,3
크기	[mm]	41 x 27 x 30
재질		PA; 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질		PA
비고		
포장당		1 갯수

E30447




배선가능한 밸브 커넥터


VALVE PLUG TYPE A

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm



연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 플러그 타입 A DIN , ㄱ자형; 성형체: PA