



E30460



프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A



1 씰링

어플리케이션

어플리케이션	오일 유압 어플리케이션
설치	평평한 표면 마운팅용; (로 설치용 E30464)
정격압력 [bar]	800

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	42
재질	강철; 플루오르 탄성고무 (FKM); Zn-Ni 코팅
센서 접속	M16 x 1,5 프로그레시브 링 어댑터용; 테이퍼 씰링:S8
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드

비고

포장당	1 갯수
-----	------