


프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 이중 에지 씰링 링

어플리케이션

어플리케이션	오일 유압 어플리케이션; 센서의 방향회전이 가능합니다.
설치	파이프 조립을 위한; (도판 어댑터 M14 x 1,5 요구됨)
정격압력 [bar]	315

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	60
재질	강철; 스텐레스 (1.4305 / 303); 강철 (1.0216); 플루오르 탄성고무 (FKM); Zn-Ni 코팅
센서 접속	G 1/4 외부 스레드
프로세스 커넥션	나사로 접속 M14 x 1,5 나사 내면홈 테이퍼 씰링:L8
씰링	이중 에지 씰링 링

비고

포장당	1 갯수
-----	------