


E30482



프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 씰링 링을 보유한 홈 (그루브) DIN 3869-27 (플루오르 탄성고무 (FKM))
- 2 O 링 18,5 x 1 (플루오르 탄성고무 (FKM))
- 3 밀폐 면적

EC 1935/2004

어플리케이션	
정격압력	[bar] 25
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게	[g] 126
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
비고	
포장당	1 갯수