# E30492

## 가스킷 (gasket)

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM




| | | |
|---|---|---|
| **어플리케이션** | | |
| 디자인 | | <%ADAPTER_PAGE%>페이지에 추가 어댑터 G ½ |
| **작동 조건** | | |
| 주변온도 | [°C] | -15...200 |
| **테스트 / 인증서** | | |
| 표준 | | DIN EN ISO 1179-2 |
| **기계적 데이터** | | |
| 무게 | [g] | 3,4 |
| 내면지름 | [mm] | 18,5 |
| 외부 직경 | [mm] | 23,9 |
| 재질 | | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| **비고** | | |
| 포장당 | | 5 갯수 |