




프로세스 센서용 용접 어댑터

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario
 2 누설 포트
 3 밀폐 면적

EHEDG Certified

어플리케이션

디자인	누출 포트
정격압력 [bar]	16
정격압력에 주의	센서 연결을 위한 - 어댑터

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	312,8
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1 씰링 콘
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 50 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4

비고

포장당	1 갯수
-----	------