




## O 링

O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE



## 작동 조건

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 주변온도 | [°C] | -30...200 |
|------|------|-----------|

## 기계적 데이터

|       |      |                 |
|-------|------|-----------------|
| 무게    | [g]  | 1,95            |
| 내면지름  | [mm] | 16,4            |
| 외부 직경 | [mm] | 18,4            |
| 재질    |      | 플루오르 탄성고무 (FKM) |

## 비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 5 갯수 |
|-----|--|------|