


프로세스 센서용 용접 어댑터

WELDING ADAPT IFM O-RG

EC 1935/2004 

어플리케이션

정격압력	[bar]	50
------	-------	----

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	221
재질	스텐레스; O 링: FPM FDA-일치	
센서 접속	Aseptoflex	
프로세스 커넥션	용접 어댑터	
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4	

액세서리

구성 부품	O 링: 24 x 2, FDA-일치
-------	---------------------

비고

조언	단종제품
포장당	1 갯수