




## 프로세스 센서용 용접 어댑터

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 밑페 모서리

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

### 어플리케이션

|                        |                 |    |
|------------------------|-----------------|----|
| 정격압력                   | [bar]           | 50 |
| 정격압력에 주의               | 센서 연결을 위한 - 어댑터 |    |
| MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) | [bar]           | 75 |

### 테스트 / 인증서

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 압력 장비 지침    | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.       |

### 기계적 데이터

|          |                      |     |
|----------|----------------------|-----|
| 무게       | [g]                  | 190 |
| 재질       | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |     |
| 센서 접속    | G 1/2                |     |
| 프로세스 커넥션 | 용접 어댑터 Ø 45 mm       |     |

### 액세서리

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 구성 부품 | O 링:, 플루오르 탄성고무 (FKM) |
|-------|-----------------------|

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|