




프로세스 센서용 용접 어댑터

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 밑페 모서리

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

어플리케이션

정격압력	[bar]	50
정격압력에 주의	센서 연결을 위한 - 어댑터	
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용)	[bar]	75

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	190
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)	
센서 접속	G 1/2 씰링 콘	
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 45 mm	

액세서리

구성 부품	O 링:, 플루오르 탄성고무 (FKM)
-------	-----------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------