


## 프로세스 센서용 용접 어댑터

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: 밀폐 면적  
2: G1 나사 내면홈  
3: O링용 씰링 링 홈 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

| 어플리케이션      |                                                                    |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 정격압력        | [bar]                                                              | 150   |
| 정격압력에 주의    | 센서 연결을 위함 - 어댑터                                                    |       |
| 테스트 / 인증서   |                                                                    |       |
| 압력 장비 지침    | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.                     |       |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.                           |       |
| 기계적 데이터     |                                                                    |       |
| 무게          | [g]                                                                | 292,5 |
| 재질 (침수부품)   | 스테인레스 (1.4404 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4; O 링: FPM; O 링: EPDM |       |
| 센서 접속       | G 1 씰링 콘                                                           |       |
| 프로세스 커넥션    | 용접 어댑터 Ø 50 mm                                                     |       |
| 씰링          | 가스킷 (gasket)                                                       |       |
| 액세서리        |                                                                    |       |
| 구성 부품       | O 링: 26 x 3, EPDM, FDA 준수, E30438                                  |       |
|             | O 링: 26 x 3, FKM, FDA 준수, E30437                                   |       |
| 비고          |                                                                    |       |
| 포장당         | 1 갯수                                                               |       |