




프로세스 센서용 용접 어댑터
WELDING ADAPTER D6



어플리케이션		
디자인		온도센서용 Ø 6 mm
설치		나사로 돌려 조여줌
정격압력	[bar]	160
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
무게	[g]	63
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		Ø 6 mm
프로세스 커넥션		용접 어댑터 Ø 24,7 mm
비고		
포장당		1 갯수