




프로세스 접속용 커버 플러그

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 씰링 링용 그루브 (groove) DIN 3869-33-FKM
2 O-Ring을 위한 너트 24 x 2 (EPDM) 또는 옵션의 씰링 링

EC 1935/2004 EHEDG Certified

어플리케이션	
정격압력	[bar] 100
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게	[g] 203
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4; 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario
액세서리	
구성 부품	O 링: 1 x 24 x 2 (EPDM), 매체와의 접촉시, E30054
	O링: 1, DIN 3869-33-FKM
액세서리 (옵션)	O 링: 24 x 2 (FKM), 매체와의 접촉시, E30123
	씰링 (Sealing)링:: PEEK, 매체와의 접촉시, E30124
비고	
포장당	1 갯수