


E30131



프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

어플리케이션		
정격압력	[bar]	100
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.	
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.	
기계적 데이터		
무게	[g]	192
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
센서 접속	G 1 Aseptoflex Vario	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2	
액세서리		
구성 부품	O 링: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA 준수	
액세서리 (옵션)	O 링: 1 x 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123	
비고		
포장당	1 갯수	