




IO 링크 인터페이스
USB IO-LINK INTERFACE


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: ZZ1060
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션		
어플리케이션		최대 65 mA 전류가 소모되는 유닛의 파라미터 세팅 및 분석
전기적 데이터		
입력 전압 DC	[V]	5
출력 전압 DC	[V]	24
출력		
전체 출력전류	[A]	0,065; (센서 공급)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...45
기계적 데이터		
무게	[g]	173,8
액세서리		
액세서리 (옵션)		소프트웨어: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - IO-Link		


커넥터: M12; 코딩: A



IO 링크 인터페이스

USB IO-LINK INTERFACE

연결부



P = IO 링크를 통한 커뮤니케이션

전기적 연결 - USB

커넥터: USB

