


E33403



프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 밀폐 면적 Aseptoflex-어댑터
- 3 Dichtkante 센서



EC 1935/2004 FCM FDA

어플리케이션

정격압력 [bar] 50

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	187
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4

비고

포장당	1 갯수
-----	------