


# E33405



## 프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 어댑터
- 2 가스킷 (gasket)
- 3 누설 포트
- 4 밀폐 모서리



EC 1935/2004 FDA

### 어플리케이션

정격압력 [bar] 25

### 테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.  
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

### 기계적 데이터

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 무게 [g]                   | 142,5                |
| 재질                       | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
| 센서 접속                    | G 1/2 씰링 콘           |
| 프로세스 커넥션                 | Clamp DN38 (1,5")    |
| 침수부품의 표면 특성 Ra / Rz      | < 0,8 / 8            |
| 씰링                       | 금속-to-PEEK           |
| DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H3                   |

### 액세서리

구성 부품 O 링: 1, EPDM

# E33405



## 프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

| 비고  |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |