


E33408



프로세스 어댑터 파이프 피팅 DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 O-Ring을 위한 너트 DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested

어플리케이션

디자인	파이프용 DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
정격압력 [bar]	40

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
표준	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

기계적 데이터

무게 [g]	399
재질	스테인레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1/2 실링 콘
프로세스 커넥션	파이프 클램프 DN40 DIN 11864-1-A-BS
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H3

액세서리

구성 부품	O 링., 플루오르 탄성고무 (FKM)
-------	-----------------------

E33408



프로세스 어댑터 파이프 피팅 DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

비고	
포장당	1 갯수